

# HÅG H09<sup>®</sup> Meeting

Pålitlig elegans.

HÅG H09 Meeting är förstklassiga stolar för mötesrummet. Mötesrumstolarna är i samma utförande, kvalitet och komfort som arbetsstolarna. De har en elegant och lätt form som skapar ett exklusivt uttryck i mötesrummet.



Design: Svein Asbjørnsen/sapDesign<sup>®</sup>  
Patent och designskyddad  
Miljö- och produktbilder: Pål Laukli



HÅG H09 Meeting 9372  
n/Fotkryss i polerat aluminium (tillval)



HÅG H09 Meeting 9272  
n/Fotkryss i polerat aluminium (tillval)



HÅG H09 Meeting 9272  
n/Fotkryss i polerat aluminium (tillval)  
och armstöd (tillval)

#### HÅG H09 ANVÄNDARFÖRDELAR:

##### Enkla inställningar av stolen

- Sitthöjdsreglering
- Reglerbart svankstöd för att helt och fullt anpassa din sittupplevelse efter dina önskemål.
- Justerbara armstöd, höjd och bredd (tillval)

**BalancedMovementMechanism™** - balanserad, följsam gungfunktion framåt och bakåt

##### 10 års garanti


Livstidsgaranti på liftomat

##### Miljövänlig

- ISO 14025 EPD
- GREENGUARD certifikat – att stolen inte avger några giftiga ämnen.
- Grön el certifikat

HÅG's kvalitetsystem är godkänd enligt NS-ISO 9001. Vi var den första arbetsstolstillverkaren som blev ISO 14001 certifierad, EMAS registrerad och att få ISO 14025-baserad miljödeklaration för våra stolar. HÅG affärsstolar är testad enligt EN 1335 Class A. För mer detaljerad information vänligen kontakta en HÅG återförsäljare eller besök vår hemsida: [www.hag.se](http://www.hag.se)

MÅTT OCH VIKT FÖR HÅG H09	9372	9272
Sitthöjd 265 mm liftomat [1]	385-520	385-520
Hjd på ryggbrickan [2]	570	570
höjd av främsta support punkt på ryggbrickan och inställningsintervall [3]	170-265	170-265
Sittdjup [5]	475	475
Höjd på armstöd och reg. int. [6]	155-265	155-265
Sittdjup [7]	480	480
Max. stols bredd [8]	600-680	600-680
Diameter på fotkryss [9]	740	740
Vikt	13.5* kg	13.0* kg



A Sitsens mittpunkt när stolen belastas med 64 kg.

S Främre punkt på ryggbrickan, referenspunkt vid mätt av ryggstödsreglering.

Mått i mm.

Gungutslaget är 7 grader framåt och 14 grader bakåt mätt från neutralt läge som är 3 grader bakåt.

Observera att värdena inte är exakta. De kan variera något från stol till stol.

\* Standard liftomat enligt EN 1335.